

Ecully, le 04/11/2020

RAPPORT D'ESSAIS *

* Un exemplaire signé est conservé à l'IFTH

PROTOCOLE

Essais réalisés dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 selon le protocole interne inspiré du protocole de la DGA.

Pour tout complément d'information relatif au présent rapport d'essais contacter l'IFTH

RAPPORT ANALYSE

N° de rapport	Date du rapport	Original du rapport signé par :
20-02644	04/11/2020	Mr Jacques-Hervé LEVY Directeur Général de l'IFTH

TYPE D'ECHANTILLONS SOUMIS

UNS1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.	NON COMPATIBLE
UNS2 : Masque à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques.	COMPATIBLE

REMARQUES

Les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon les normes NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou règlement.

COMPOSITION DU RAPPORT

2 pages

Au même titre que la DGA, les essais sont réalisés en application de la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires.

Selon les termes de cette note, ils devront être complétés par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel. Le masque ne doit pas avoir de couture sagittale (verticale nez bouche).

Les masques à fenêtre doivent répondre à toutes les exigences de l'annexe IV de cette même note.

IFTH a réalisé dans ce rapport la caractérisation de la mesure du ratio de la surface imperméable sur la surface totale du masque.

Les mesures de filtration et de la perméabilité à l'air du complexe textile sont issues de ou des rapports mentionnés ci-après.

Le reste des exigences de cette annexe reste à la charge de l'industriel.

ECHANTILLONS TRANSMIS

N° d'enregistrement	20-02644
Fournisseur	MADEMOISELLE COUTURE
Référence échantillon	Masque de Victoire II
Descriptions des échantillons livrés	couche 1 et 2 / double face piqué coton club 24 fils tance 64/36 PET/Tencel 190/m2, face extérieur du complexe : 100% PET 24 fils Face intérieur du complexe: Tencel couche polyuréthane 100% pour la fenêtre transparente

ESSAIS REALISES

Les essais de l'IFTH s'inspirent du protocole d'essais décrit dans le document de la DGA du 25 mars 2020

Complexe textile constituant le masque à fenêtre préalablement caractérisé (information communiquée par le client)

Numéro de rapport du complexe textile		2020-04-21-067 - RP 20-3264	
Prétraitement :	A neuf		
Cas d'usage	Usage rétention des projections (*)		Commentaire
Caractéristique	Mesures		
Perméabilité à l'air (en L.m-2.S-1)	à dépression 100 Pa	438	/
Efficacité de protection aux aérosols (en %)	Particules de 3 µm	87	/

Numéro de rapport du complexe textile

2020-04-21-067 - RP 20-3855 V2

Prétraitement :		10 Cycles d'entretien (Pack Entretien Masque UNS)	
Cas d'usage	Usage rétention des projections (*)		Commentaire
Caractéristique	Mesures		
Perméabilité à l'air (en L.m-2.S-1)	à dépression 100 Pa	307	/
Efficacité de protection aux aérosols (en %)	Particules de 3 µm	100	/

(*) Usage rétention des projections : Flux mesuré de l'intérieur vers l'extérieur, à l'expiration

Mesures sur masque à fenêtre

Validation des résultats	Patrick MORA Responsable laboratoire		
Caractéristique	Mesures		Commentaire
Masque à fenêtre: mesure du ratio de la surface imperméable sur la surface totale du masque (en %). Mesures réalisées avant prétraitement	37		Compatible à l'annexe 4 de la note d'information interministérielle du 29 mars 2020

CONCLUSION

Conformément à la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires, le matériau textile présente une perméabilité à l'air de 438 L.m-2.S-1 et une efficacité à la filtration des particules à 3 µm émises de 87 % à neuf et une perméabilité à l'air de 307 L.m-2.S-1 et une efficacité à la filtration des particules à 3 µm émises de 100 % après 10 Cycles d'entretien (Pack Entretien Masque UNS). La partie imperméable du masque à une surface correspondant à 37% de la surface totale du masque.

Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH.

Il est rappelé que l'IFTH ne valide ni le design ou le dimensionnel des masques. Les mesures ci-jointes sont données à titre d'information. Conformément à la note du 29 mars, pour éviter les fuites aux bords du masque, l'industriel doit vérifier que celui-ci permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et qu'il ne possède pas de couture sagittale (verticale nez-bouche). Nous attirons également votre attention sur le fait que la mesure de la respirabilité doit être complétée par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel.

Perméabilité à l'air

La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages sanitaires, impose un débit minimal de 300 L.m-2.S-1 pour les masques à fenêtre.

La mesure de la respirabilité ci-dessus doit être complétée par un test porté pendant 4 heures, à réaliser par l'industriel.

Efficacité de filtration

Le banc utilisé est un banc à filtration aérosol qui s'inspire du banc tulipe détaillé dans la note interministérielle de la DGA du 25 mars 2020. Le produit (masque ou complexe) est découpé à l'emporte-pièce pour réaliser deux disques de 26 mm de diamètre par mesure (3 mesures effectuées)

Les échantillons sont placés dans une veine contenant un aérosol.

Les concentrations en aérosol dans la veine et dans le flux ayant traversé l'échantillon dans le sens intérieur vers l'extérieur sont mesurées.

Le résultat annoncé est le pourcentage de particules de diamètres 3 µm et 1 µm arrêtées par le matériau.

E = 1 - Caval / Camont

La note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires impose une filtration des particules de 3 µm émises de :

UNS 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public (E > 90%)

UNS 2 : Masque à visée collective pour protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques (E > 70%)

Remarque : L'efficacité de filtration n'est mesurée que si la perméabilité à l'air est supérieur à 300 L.m-2.S-1

Mesure du ratio de la surface imperméable sur la surface totale du masque:

L'annexe IV de note d'information interministérielle du 29 mars 2020 relative aux nouvelles catégories de masques réservées à des usages non sanitaires impose pour les masques à fenêtre :

Un ratio de la surface imperméable sur la surface totale du masque inférieur ou égal à 50%